

HOLEX**Wózek warsztatowy wraz z zestawem narzędziowym dla elektryków, 111-elem. do 6 szuflad, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	689505 1
GTIN	4067263129509
Klasa artykułu	66H

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy wózek warsztatowy z 7 szufladami. Szuflady są wyposażone w **111-elem. zestaw narzędzi dla elektryków HOLEX**, składający się z następujących elementów: klucz do śrub, szczypce, klucz nasadowy 3/8 cala i 1/2 cala, wkrętak, artykuły uzupełniające i narzędzia do usuwania izolacji, cięcia i zaciskania. Narzędzia z górnych **5 szuflad** znajdują się w dopasowanych, dwukolorowych wkładkach z twardej pianki poliuretanowej, dzięki czemu każde z nich ma swoje określone miejsce w wózku warsztatowym. Pozostałe 2 szuflady można wyposażyć indywidualnie.

w dostawie::

Wózek warsztatowy z 7 szufladami z pełnym wysuwem: 1× nr 914705 rozm. 7

Sprzęt pomiarowy i akcesoria – 22-elem.: 1× nr 689506 wielk. 1 wkładka z twardej pianki

1× nr 085154 wielk. B marker trwały Dura-Ink® 15

1× nr 096845 wielk. CLEAR komfortowe okulary ochronne

1× nr 410200 wielk. 150 suwmiarka, noniusz 1/20

1× nr 452600 wielk. 150X100 kątownik ze stopką, dokładność 2

1× nr 458800 wielk. HM rysik traserski prosty z węglików spiekanych

1× nr 461805 wielk. 300 giętka, przymiar stalowy, wąski, nierdzewny, matowany z podziałką z tyłu

1× nr 462014 wielk. 3 miara zwijana, skala mm/cala

1× nr 466200 wielk. 2 metrówka z tworzywa sztucznego

1× nr 467475 wielk. 250 poziomnica do szaf rozdzielczych, z magnesem

1× nr 844525 wielk. 1F nóż do kabli z uchwytem z tworzywa sztucznego, składany

1× nr 845010 wielk. 10 ostrza odłamywane, zestaw 10 szt. 18 mm „experience”

1x nr 845039 wielk. 160 nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu ciśnieniowego, do grotów 18 mm
Zestaw kluczy do śrub, 22-elem.: 1x nr 689506 wielk. 2 wkładka z twardej pianki
1x nr 613333 wielk. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 klucz płaski jednostronny, z pełną izolacją
1x nr 614833 wielk. 10; 11; 13; 14; 19; 24 klucz oczkowy jednostronny z grzechotką, z pełną izolacją
1x nr 618203 wielk. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 klucz oczkowy jednostronny, z pełną izolacją
1x nr 814006 wielk. 200 klucz rozsuwalny główkowy, z izolacją VDE
Zestaw kluczy nasadowych 3/8 i 1/2 cala, 35-elem.: 1x nr 689506 wielk. 3 wkładka z twardej pianki
1x nr 637681 wielk. 3/8 grzechotka przełączalna, 3/8 cala, z wypychaczem, z pełną izolacją
1x nr 637683 wielk. 3/8 przetyczka, 3/8 cala, z pełną izolacją
1x nr 637685 wielk. 125 przedłużka, 3/8 cala, z pełną izolacją
1x nr 637687 wielk; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 nasadka 6-kątna, 3/8 cala, z pełną izolacją
1x nr 637689 wielk. 5; 6; 8 nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala, z pełną izolacją
1x nr 643801 wielk. 1/2 grzechotka przełączalna, 1/2 cala, z pełną izolacją
1x nr 643803 wielk. 1/2 przetyczka, 1/2 cala, z pełną izolacją
1x nr 643805 wielk. 125 przedłużka, 1/2 cala, z pełną izolacją
1x nr 643807 wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 nasadka 6-kątna, 1/2 cala, z pełną izolacją
1x nr 643809 wielk. 5; 6; 8; 10 nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, z pełną izolacją
Zestaw wkrętaków, 21-elem.: 1x nr 689506 wielk. 4 wkładka z twardej pianki
1x nr 625780 wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 wkrętaki dla elektryków do śrub Torx®, z pełną izolacją
1x nr 663301 wielk. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, z pełną izolacją
1x nr 665050 wielk. 3 jednobiegunowy próbnik napięcia
1x nr 668631 wielk. 0; 1; 2; 3; 4 wkrętak dla elektryków do śrub Phillips, z pełną izolacją
Artykuł uzupełniający, 2-elem.: 1x nr 081670 wielk. 500 podnośnik magnetyczny elastyczny
1x nr 473320 wielk. 9917 miernik uniwersalny
1x nr WM0002 wielk. E talia kart do gry w schafkopfa

wskazówka:

Narzędzie jest dostarczane luzem. Wysyłka wyposażonego wózka warsztatowego 689505 wielk. 1 jest możliwa wyłącznie na obszarze UE.

Opis techniczny

Liczba szuflad	6
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy

Akcesoria

Latarki kieszonkowe, diodowe (LED)z bateriami kolor BLACK	081437 BLACK
Chwytniki magnetyczne, giętkie siła ciągu magnesu 500 g	081670 500
Marker trwały Dura-Ink® 15 kolor B	085154 B
Komfortowe okulary ochronne cieniowanie szkieł CLEAR	096845 CLEAR
Suwmiarkiz noniuszem 1/20 zakres pomiarowy 150 mm	410200 150
Rysik traserski, prosty, z węgl. spiek. Typ HM	458800 HM
Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne,matowane, z podziałką z tyłu długość całkowita 300 mm	461805 300
Miarka zwijana, skala mm/cale długość linki 3 m	462014 3
Metrówki z tworzywa sztucznego długość 2 m	466200 2
Poziomnice do szaf rozdzielczychz magnesem długość 250 mm	467475 250
Miernik uniwersalny typ urządzenia 9917	473320 9917
Klucz płaski jednostronnycałkowicie izolowane rozwarłość klucza 10 mm	613333 10
Klucz płaski jednostronnycałkowicie izolowane rozwarłość klucza 11 mm	613333 11
Klucz płaski jednostronnycałkowicie izolowane rozwarłość klucza 13 mm	613333 13
Klucz płaski jednostronnycałkowicie izolowane rozwarłość klucza 14 mm	613333 14
Klucz płaski jednostronnycałkowicie izolowane rozwarłość klucza 17 mm	613333 17
Klucz płaski jednostronnycałkowicie izolowane rozwarłość klucza 19 mm	613333 19
Klucz płaski jednostronnycałkowicie izolowane rozwarłość klucza 24 mm	613333 24
Klucz płaski jednostronnycałkowicie izolowane rozwarłość klucza 8 mm	613333 8

Klucze oczkowe jednostronne z grzechotkącałkowicie izolowane rozwartość klucza 10 mm	614833 10
Klucze oczkowe jednostronne z grzechotkącałkowicie izolowane rozwartość klucza 11 mm	614833 11
Klucze oczkowe jednostronne z grzechotkącałkowicie izolowane rozwartość klucza 13 mm	614833 13
Klucze oczkowe jednostronne z grzechotkącałkowicie izolowane rozwartość klucza 14 mm	614833 14
Klucze oczkowe jednostronne z grzechotkącałkowicie izolowane rozwartość klucza 19 mm	614833 19
Klucze oczkowe jednostronne z grzechotkącałkowicie izolowane rozwartość klucza 24 mm	614833 24
Klucz jednooczkowyczałkowicie izolowane rozwartość klucza 10 mm	618203 10
Klucz jednooczkowyczałkowicie izolowane rozwartość klucza 13 mm	618203 13
Klucz jednooczkowyczałkowicie izolowane rozwartość klucza 14 mm	618203 14
Klucz jednooczkowyczałkowicie izolowane rozwartość klucza 17 mm	618203 17
Klucz jednooczkowyczałkowicie izolowane rozwartość klucza 19 mm	618203 19
Klucz jednooczkowyczałkowicie izolowane rozwartość klucza 24 mm	618203 24
Klucz jednooczkowyczałkowicie izolowane rozwartość klucza 8 mm	618203 8
Wkręta dla elektryków do śrub Torx®,całkowicie izolowane profil Torx® TX10	625780 TX10
Wkręta dla elektryków do śrub Torx®,całkowicie izolowane profil Torx® TX15	625780 TX15
Wkręta dla elektryków do śrub Torx®,całkowicie izolowane profil Torx® TX20	625780 TX20
Wkręta dla elektryków do śrub Torx®,całkowicie izolowane profil Torx® TX25	625780 TX25
	625780 TX30

Wkrętaki dla elektryków do śrub Torx®,całkowicie izolowane profil Torx® TX30

Wkrętaki dla elektryków do śrub Torx®,całkowicie izolowane profil Torx® TX8

625780 TX8

Wkrętaki dla elektryków do śrub Torx®,całkowicie izolowane profil Torx® TX9

625780 TX9

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala całkowicie izolowane typ 3/8

637681 3/8

Przetyczka, 3/8 cala całkowicie izolowane typ 3/8

637683 3/8

Przedłużka, 3/8 cala całkowicie izolowane długość całkowita 125 mm

637685 125

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 10 mm

637687 10

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 11 mm

637687 11

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 12 mm

637687 12

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 13 mm

637687 13

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 14 mm

637687 14

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 15 mm

637687 15

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 16 mm

637687 16

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 17 mm

637687 17

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 18 mm

637687 18

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 19 mm

637687 19

Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 8 mm

637687 8

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane 6-kątny 5 mm

637689 5

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 calałałkowicie izolowane 6-kątny 6 mm	637689 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 calałałkowicie izolowane 6-kątny 8 mm	637689 8
Grzechotka przełączalna, 1/2 calałałkowicie izolowane typ 1/2	643801 1/2
Przetyczka, 1/2 calałałkowicie izolowane typ 1/2	643803 1/2
Przedłużka, 1/2 calałałkowicie izolowane długość całkowita 125 mm	643805 125
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 10 mm	643807 10
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 11 mm	643807 11
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 12 mm	643807 12
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 13 mm	643807 13
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 14 mm	643807 14
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 16 mm	643807 16
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 17 mm	643807 17
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 18 mm	643807 18
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 19 mm	643807 19
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 22 mm	643807 22
Nasadka 6-kątna, 1/2 calałałkowicie izolowane rozwartość klucza 24 mm	643807 24
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 calałałkowicie izolowane 6-kątny 10 mm	643809 10
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 calałałkowicie izolowane 6-kątny 5 mm	643809 5

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 calacałkowicie izolowane 6-kątny 6 mm	643809 6
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 calacałkowicie izolowane 6-kątny 8 mm	643809 8
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 10 mm	663301 10
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 2,5 mm	663301 2,5
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 3 mm	663301 3
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 3,5 mm	663301 3,5
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 4 mm	663301 4
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 5,5 mm	663301 5,5
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 6,5 mm	663301 6,5
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 8 mm	663301 8
Jednobiegunowy próbnik napięcia szerokość ostrza 3 mm	665050 3
Wkrętaki dla elektryków, do wkrętów z główką Phillipscałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 0	668631 0
Wkrętaki dla elektryków, do wkrętów z główką Phillipscałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 1	668631 1
Wkrętaki dla elektryków, do wkrętów z główką Phillipscałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 2	668631 2
Wkrętaki dla elektryków, do wkrętów z główką Phillipscałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 3	668631 3
Wkrętaki dla elektryków, do wkrętów z główką Phillipscałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 4	668631 4

Zestaw szczypiec, 4-elementowyizolowane wg VDE liczba szczypiec 4	700121 4
Szczypce do instalacji wodnychuchwyty-VDE Długość całkowita 250 mm	705746 250
Precyzyjne ściągacze do izolacji, bezstopniowe dopasowanie do przewodów o Ø 016-08 mm	728501 016-08
Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych do przewodów o przekroju 10 mm ²	729456 10
Nożyce do kabli, małe, długość całkowita 160 mm	730100 160
Nożyce dla elektrykówuchwyt 2-komponentowy i obcinak drutu długość całkowita 140 mm	768802 140
Klucze nastawneZ izolacją VDE długość całkowita 200 mm	814006 200
Noże do kabli z uchwytem z tworzywa sztucznego, składane Typ 1F	844525 1F
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba 10	845010 10
Nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu ciśnieniowego18 mm długość całkowita 160 mm	845039 160
Wózek warsztatowy,szuflady z pełnym wysuwem Liczba szuflad 7	914705 7