

Garant GRIDLINE

**Szuflada ESD, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972045 75
GTIN	4067263129646
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Uchwyty listwowe z aluminium. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

**Pasuje do:**

Wszystkie obudowy ESD 24G.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad i front w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

**wskazówka:**

Możliwa tylko jedna szuflada o wysokości frontu 50 mm na obudowę, tylko w najwyższej pozycji.

**Opis techniczny**

głębokość użytkowa	500 mm
Szerokość użytkowa w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
o wysokości frontu	75 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
szerokość użytkowa	500 mm
Głębokość użytkowa w G	20
wysokość użytkowa	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %

## Karta danych

właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Rodzaj produktu	Szuflada