

Garant GRIDLINE

## Szuflada ESD, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 250mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	972045 250
GTIN	4067263129691
Klasa artykułu	9GG

### Opis

#### Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Uchwyty listwowe z aluminium. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

#### Pasuje do:

Wszystkie obudowy ESD 24G.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad i front w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

#### wskazówka:

Możliwa tylko jedna szuflada o wysokości frontu 50 mm na obudowę, tylko w najwyższej pozycji.

### Opis techniczny

Szerokość użytkowa w G	20
wysokość użytkowa	225 mm
głębokość użytkowa	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
o wysokości frontu	250 mm
szerokość użytkowa	500 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Głębokość użytkowa w G	20

## Karta danych

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Rodzaj produktu	Szuflada