


Garant**Nauszniki kabłąkowe GARANT, typ: 28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	097682 28
GTIN	4067263129738
Klasa artykułu	01E

Opis**Wykonanie:**

Dzięki innowacyjnemu kształtowi kabłąka nauszniki GARANT nadają się do stosowania we **wszystkich trzech typowych pozycjach noszenia**. Kabłąk można więc nosić zależnie od potrzeb i/lub indywidualnych preferencji na szyi, na głowie oraz pod brodą. Kształt wkładek stoperowych uwzględnia **anatomię otworu przewodu słuchowego** i razem z elastycznym przegubem kabłąku umożliwia przyjemne, całkowite zakrycie przewodu słuchowego. Efektem połączenia niewielkiego ciężaru i anatomicznego kształtu kabłąka – we wszystkich trzech pozycjach noszenia – jest doskonały komfort użytkowania. Powierzchnia wkładek stoperowych jest wykonana z poliuretanu o wąskich porach, co utrudnia przyleganie brudu. **Higieniczna wymiana wkładek** (zamienne wkładki stoperowe nr 097683 28) jest możliwa w prosty sposób w ciągu zaledwie kilku sekund. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Opis techniczny

wartość SNR (stopień tłumienia)	28 dB(A)
Materiał wkładek stoperowych	poliuretan

Karta danych

Rodzaj produktu

Nauszniki kabłkowe