

**WNGA 080404, KBN25M, Typ: MET****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255686 MET
GTIN	4960664530038
Klasa artykułu	25H

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Tough każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnej obróbki przerywanej.

Gatunek: KBN25M

Łamacz wiórów: MET

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 180 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MET
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	0,3 mm
posuw $f$	0,1 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 0,3 mm

promień naroża	0,4 mm
typ	MET
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 180 m/min
Gatunek	KBN25M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNGA 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Atrybut nazwy produktu	KBN25M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia