

Garant GRIDLINE

Półki, o wysokości frontu: 25mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	935110 25
GTIN	4067263125761
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Standardowa półka do zawieszania. **Nośność 150 kg.**

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Opis techniczny

Zakres zastosowania	Regały z szufladami
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
o wysokości frontu	25 mm
wykonanie półek	Półka montowana na stałe
wykonanie półek	Półka prosta
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Karta danych

szerokość	703 mm
głębokość	575 mm
szerokość w G	26
głębokość w G	20
Rodzaj produktu	Półki