

Garant GRIDLINE

**Półka wysuwana 75 kg, 36×24G, prześwit roboczy: 75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931364 75
GTIN	4067263125754
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Szufladopółka z **pełnym wysuwem**. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 75 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami.

**w dostawie::**

Szufladopółka w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe**.

**wskazówka:**

Nie nadaje się do montażu w obudowach wózków montażowych.

**Opis techniczny**

z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
prześwit roboczy	75 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
Głębokość użytkowa w G	24
masa	17,5 kg
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
Szerokość użytkowa w G	36
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
szerokość użytkowa	900 mm
głębokość użytkowa	600 mm
Rodzaj produktu	Półka wysuwana