


Garant GRIDLINE

**Półki z nacięciem szczelinowym, o wysokości frontu: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	935131 100
GTIN	4067263130024
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Niezbędne, gdy montowane są drzwi skrzydłowe/przesuwne w połączeniu z szufladami. Jest to konieczne, gdyż 50 mm powyżej i poniżej są potrzebne jako ogranicznik dla występów drzwi skrzydłowych/przesuwnych.

**Nośność 200 kg.****Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

**wskazówka:**

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

**Opis techniczny**

o wysokości frontu	100 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
Zakres zastosowania	Regały z szufladami
wykonanie półek	Półka montowana na stałe
wykonanie półek	Półka prosta

wykonanie półek	Półka rowkowana
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość	703 mm
głębokość	675 mm
szerokość w G	26
głębokość w G	24
Rodzaj produktu	Półki