


Garant GRIDLINE

Półki ze szczelinami, o wysokości frontu: 100mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	935141 100
GTIN	4067263130031
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Niezbędne, gdy montowane są drzwi skrzydłowe/przesuwne w połączeniu z szufladami. Jest to konieczne, gdyż 50 mm powyżej i poniżej są potrzebne jako ogranicznik dla występów drzwi skrzydłowych/przesuwnych.

Nośność 200 kg.**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Pótek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Opis techniczny

wykonanie półek	Półka montowana na stałe
wykonanie półek	Półka prosta
wykonanie półek	Półka rowkowana
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
o wysokości frontu	100 mm

Zakres zastosowania	Regały z szufladami
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość	953 mm
głębokość	675 mm
szerokość w G	36
głębokość w G	24
Rodzaj produktu	Półki