

Garant GRIDLINE

**Półka wysuwana 75 kg, 26×24G, prześwit roboczy: 75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931184 75
GTIN	4067263126027
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Szufladopółka z **pełnym wysuwem**. Od czola otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 75 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami.

**Pasuje do:**

szafy podręcznej 30 × 28 G.

**w dostawie::**

Szufladopółka w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe**.

**wskazówka:**

Nie nadaje się do montażu w obudowach wózków montażowych.

**Opis techniczny**

prześwit roboczy	75 mm
Głębokość użytkowa w G	24
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
masa	13,8 kg
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Szerokość użytkowa w G	26
Grubość materiału	1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
szerokość użytkowa	650 mm
głębokość użytkowa	600 mm
Rodzaj produktu	Półka wysuwana