

Garant**Zestawy wkrętaków, liczba części: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	667533 10
GTIN	4067263129929
Klasa artykułu	61F

Opis**Wykonanie:**

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach.

Grot podwójny ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Powierzchnia niklowana i chromowana. Czernione, dokładnie wykonane końcówki.

Zawartość:

2 grotty płaskie: 0,8×4 mm / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm / 1×5 mm

1 grot do wkrętów z główką Phillips: wielk. 1/2

1 grot do wkrętów Pozidriv: wielk. 1/2

2 grotty do Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

2 grotty do śrub sześciokątnych: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

1 uchwyt do bitów: 1 szt.

1 uchwyt 2-komponentowy: 1 szt.

w dostawie::

Ze zwijanym pokrowcem tekstylnym.

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętaki płaskie

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
liczba części	10
materiał uchwytu	2-komponentowe tworzywo Haptoprene
obrotowa nasadka	nie
funkcja grzechotki	nie
z grotem rozwiertaka	nie
uchwyt teleskopowy	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki