

**Wkładki wytaczadeł KOMET® M302, Typ: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238310 30
GTIN	4047109082373
Klasa artykułu	24J

Opis**Wykonanie:**

Pasuje do: nr 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 oraz 268887 K10.

wskazówka:

Używane z korpusem głowicy przestawnej precyzyjnej B301.
Odpowiednie płytki skrawające W30 lewe i W30/W57 w wykonaniu neutralnym.

Opis techniczny

śruby mocujące	239653 8IP3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TO.X 0902..
pasuje do głowicy przestawnej precyzyjnej nr 238301	47; 56
Droga przesuwu zgrubnego S	5 mm
Ø zewn. D ₁	16 mm
Długość użyteczna L ₁	45 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/238310-30>
