

**Taśmy samoprzylepne, płócienne Odporne na promieniowanie UV.,
transparent, szer.xdł. (mm×m): 48X20**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Klasa artykułu	08M

Opis

Wykonanie:

tesa® Ultra Power Clear opracowano do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz. Dzięki wysokiej odporności na promieniowanie UV i temperaturę nadaje się również do stosowania w ekstremalnych warunkach pogodowych i temperaturach od -10°C do +90°C. Przezroczysta taśma naprawcza jest idealna do użytku na zewnątrz, lecz rzecz jasna zapewnia również wsparcie w gospodarstwie domowym podczas (tymczasowych) napraw.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Opis techniczny

długość	20 m
szerokość	48 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	3,5 N/mm
oznaczenie producenta	4665

odporne na temperaturę do	-10 - 90 °C
temperatura przechowywania	15 - 35 °C
Siła klejenia na stali	0,9 N/mm
Środek klejący	Kauczuk syntetyczny
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
kolor	transparent
Magazyn – wilgotność powietrza	50 - 70 %
materiał podłoża	Folia PE
Rodzaj tkaniny	30 siateczka
Rozciągliwość	27 %
Z warstwą oddzielającą	nie
Grubość	0,17 mm
Atrybut nazwy produktu	transparent
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna