

**Głowica do wytaczania precyzyjnego KOMET® B301, Ø Dmin.: 93mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238301 93
GTIN	4047109005747
Klasa artykułu	24B

Opis**Wykonanie:****Ze złączem ABS® B301 i do mocowania wkładek do dokładnego toczenia M302.**

Najmniejszy dosuw wynosi 0,002 mm na Ø za pomocą noniusza. Centralne doprowadzanie chłodziwa aż do ostrza.

Zastosowanie:**Do wytaczania otworów o Ø od 29,5 do 121 mm.**

Dla uzyskania wysokiej dokładności pracy wkładki do toczenia dokładnego są przestawiane w stanie zaciśniętym.

wskazówka:

Pasująca wkładka do toczenia dokładnego nr 238310 (M302) i płytki skrawające do zamówienia osobno.

Opis techniczny

Ø D _s chwytu ABS®	63
Ø minimalna D _{min}	93
zastosowanie	238310 50
Długość wysięgu L ₁	70 mm
Zestaw śrub	249900 SW8
zakres wrzecion o Ø	93 - 108 mm

Karta danych

chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośnie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/238301-93>