



Wkładki wytaczadeł KOMET® M302, Typ: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	238310 60
GTIN	4047109082403
Klasa artykułu	24J

Opis

Wykonanie:

Pasuje do: nr 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M oraz 268888 BK8425.

wskazówka:

Używane z korpusem głowicy przestawnej precyzyjnej B301.
Odpowiednie płytki skrawające W30 lewe i W30/W57 w wykonaniu neutralnym.

Opis techniczny

śruby mocujące	239653 10IP
pasuje do głowicy przestawnej precyzyjnej nr 238301	100; 120
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TO.X 1403..
Droga przesuwu zgrubnego S	11 mm
Ø zewn. D ₁	32 mm
Długość użyteczna L ₁	97 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/238310-60>
