



## Głowica do wytaczania precyzyjnego KOMET® B301, Ø Dmin.: 39mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 238301 39     |
| GTIN             | 4047109005679 |
| Klasa artykułu   | 24B           |

### Opis

#### Wykonanie:

**Ze złączem ABS® B301 i do mocowania wkładek do dokładnego toczenia M302.**

Najmniejszy dosuw wynosi 0,002 mm na Ø za pomocą noniusza. Centralne doprowadzanie chłodziwa aż do ostrza.

#### Zastosowanie:

**Do wytaczania otworów o Ø od 29,5 do 121 mm.**

Dla uzyskania wysokiej dokładności pracy wkładki do toczenia dokładnego są przestawiane w stanie zaciśniętym.

#### wskazówka:

Pasująca wkładka do toczenia dokładnego nr 238310 (M302) i płytki skrawające do zamówienia osobno.

### Opis techniczny

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®   | 32         |
| zastosowanie                   | 238310 20  |
| Ø minimalna D <sub>min</sub>   | 39         |
| Długość wysięgu L <sub>1</sub> | 60 mm      |
| Zestaw śrub                    | 249900 SW4 |
| zakres wrzecion o Ø            | 39 - 45 mm |

## Karta danych

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| chwyt                 | ABS                   |
| zastosowanie wiertel  | wiercenie ukośne      |
| zastosowanie wiertel  | wyjście ukośne        |
| zastosowanie wiertel  | nawiercanie ukośnie   |
| chłodzenie wewnętrzne | tak                   |
| Rodzaj produktu       | Narzędzie wrzecionowe |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/238301-39>