



Akumulatorek litowo-jonowy z możliwością ponownego naładowania, Typ: AA2000



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości bateria litowa ANSMANN Micro AA z zabezpieczeniem Safety-Board zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa z wbudowanym gniazdem ładowania typu C. Zintegrowane zabezpieczenie Safety-Board chroni przed przeładowaniem, przeciążeniem, zwarciem i głębokim rozładowaniem. Łatwe ładowanie akumulatora za pomocą dostępnego w handlu kabla do ładowania typu C. Jako źródło zasilania może służyć m.in. komputer, powerbank lub zasilacz USB (5 V). Akumulator można również ładować za pomocą ładowarki litowej (maks. prąd ładowania 2,6 A). Dioda LED wskazująca stan naładowania na biegunie dodatnim. Miga na czerwono podczas ładowania. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, świeci na czerwono światłem ciągłym. Maks. prąd trwałego rozładowania 0,5 A, pojemność 0,74 Wh.

w dostawie::

4x akumulator litowo-jonowy Mignon AA typu 2000 + kabel 4 w 1 typu C.

Opis techniczny

pojemność akumulatora	1800 mAh
z możliwością ponownego naładowania	tak

rodzaj akumulatora	Mignon, AA
budowa chemiczna	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	4
Napięcie akumulatorów	1,5 V
wielkość międzynarodowa	LR6
Rodzaj produktu	Akumulator