



Akumulatorek litowo-jonowy z możliwością ponownego naładowania, Typ: AAA500



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości bateria litowa ANSMANN Micro AAA z zabezpieczeniem Safety-Board zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa z wbudowanym gniazdem ładowania typu C. Zintegrowane zabezpieczenie Safety-Board chroni przed przeładowaniem, przeciążeniem, zwarciem i głębokim rozładowaniem. Łatwe ładowanie akumulatora za pomocą dostępnego w handlu kabla do ładowania typu C. Jako źródło zasilania może służyć m.in. komputer, powerbank lub zasilacz USB (5 V). Akumulator można również ładować za pomocą ładowarki litowej (maks. prąd ładowania 2,6 A). Dioda LED wskazująca stan naładowania na biegunie dodatnim. Miga na czerwono podczas ładowania. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, świeci na czerwono światłem ciągłym. Maks. prąd trwałego rozładowania 2 A, pojemność 3,26 Wh.

w dostawie::

4x akumulator litowo-jonowy Mignon AAA typu 500 + kabel 4 w 1 typu C.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	1,5 V
z możliwością ponownego naładowania	tak

budowa chemiczna	litowo-jonowy
rodzaj akumulatora	Micro, AAA
pojemność akumulatora	400 mAh
Liczba dołączonych akumulatorów	4
wielkość międzynarodowa	LR3
Rodzaj produktu	Akumulator