

Garant**CNGA 120412, KB7205, zakres zastosowania: HART**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	255711 HART
GTIN	4045197511454
Klasa artykułu	21H

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, żaroodporne ceramiczne materiały na narzędzia skrawające do obróbki trudnoskrawalnych i twardych materiałów.

KB 7205: Powlekana ceramika z tlenku glinu i węgla tytanu, do obróbki materiałów twardych do 68 HRC.

Gatunek: KB7205

rodzaj krawędzi skrawającej: 0,2 mm×25°

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,9 mm

posuw f : 0,05 - 0,15 mm/obr,

Opis techniczny

zakres zastosowania	HART
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,9 mm

rodzaj krawędzi skrawającej	0,2 mm×25°
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	KB7205
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	KB7205
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się	250 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	210 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	180 m/min	H
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	250 m/min	K
ciągłe	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		