

**WNGA 080404, KBN25M, Typ: ME****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255686 ME
GTIN	4960664507818
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.

Gatunek: KBN25M

Łamacz wiórów: ME

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,2 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 200 m/min
promień naroża	0,4 mm
typ	ME
Łamacz wiórów	ME
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,05 mm

Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,2 mm
Gatunek	KBN25M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNGA 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Atrybut nazwy produktu	KBN25M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia