

Garant

Opakowanie ekonomiczne, wachlarzowa tarcza ścierna long life CER stożkowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5225 40
GTIN	4067263136576
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

- Wysokiej jakości ziarno ceramiczne (CER) z efektem samoostrzenia zapewnia maksymalną wydajność szlifowania i niewielki nacisk.
- Powłoka z aktywnego spoiwa ściernego zapewnia chłodny szlif.
- Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
- Ergonomiczny, tłumiący drgania talerz poliestrowy (z możliwością odstawiania).
- Optymalne efekty na szlifierkach kątowych dużej mocy.

long life – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.

Odpowiada 565225.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

Opis techniczny

ziarnistość	40
Ø otworu	22,23 mm
Opis kształtu	skośne

Karta danych

Zawartość	100
Ø tarczy	125 mm
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
aktywna powłoka chłodząca	tak
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG5225-40>