

Garant**Tarcze ściernie wachlarzowe speed CER płasko, Ø 115 mm, uziarnienie: 60**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5234 60
GTIN	4067263136620
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

- Wysokiej jakości ziarno ceramiczne (CER) z efektem samoostrzenia zapewnia maksymalną wydajność szlifowania i niewielki nacisk.
- Powłoka z aktywnego spoiwa ściernego zapewnia chłodny szlif.
- Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
- Ergonomiczny, tłumiący drgania talerz poliestrowy (z możliwością odstawiania).
- Optymalne efekty na szlifierkach kątowych dużej mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia **wysoką objętościową wydajność skrawania** i długą trwałość.

Odpowiada 565234.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.

Opis techniczny

zawartość	100
opis kształtu	płaskie

ziarnistość	60
Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	115 mm
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
aktywna powłoka chłodząca	tak
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Tarcze ściernicze wachlarzowe speed CER płasko Ziarnistość
60

565234 60