

Garant**Ściernice do przecinania INOX BARDZO WĄSKI, Ø tarczy / liczba: 230/100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5272 230/100
GTIN	4067263136996
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Typ specjalny do **INOX**.

Nowa, **wysokowydajna wersja**, wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. **Zwiększona wydajność skrawania** dzięki chropowatym powierzchniom bocznym, szlifującym powierzchniom przyłożenia, bardzo wysoka trwałość, **lepsze nacinanie**.

Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie cięcie bez nakładu siły, przy dużej oszczędności czasu. Gładkie powierzchnie cięcia, prawie bez zadziorów**. Odpowiada nr. 563272.

Specyfikacja:

A46-BF.

Opis techniczny

zawartość	100
opis kształtu	proste
Ø otworu	22,23 mm
dla grubości materiału	5,7 - 9,5 mm
Ø tarczy	230 mm

grubość tarczy	1,9 mm
specyfikacja	A46-BF
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	Promień stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
Maszyna napędowa	Szlifierka kąтова
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ścierne do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Ściernice do przecinania, wersja wysokowydajna BARDZO
WAŃKIE, INOX Ø tarczy 230 mm

563272 230