

**HOLEX****TMSERROR, Ø tarczy / ilość: 125/100**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5350 125/100
GTIN	4067263137191
Klasa artykułu	GGN

## Opis

### Wykonanie:

Otwarta struktura; homogeniczna budowa; szlifowanie bezwonne; tkaniny zbrojeniowe z włókna szklanego zapewniające najwyższe bezpieczeństwo pracy przy chłodnym szlifie, Ø otworu 22,23 mm. Udział żelaza, siarki i chloru jest niższy niż 0,1 % i dlatego nadaje się do obróbki stali nierdzewnych (INOX). Do zastosowania w szlifierkach kątowych elektrycznych i ze sprężonym powietrzem.

**Uniwersalna tarcza do przecinania stali węglowej i nierdzewnej, o dużej wydajności i trwałości.**

### Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania 80 m /s  $v_c$ .

### Specyfikacja:

**A30Q-BF.** Szybkie przecinanie i stabilność. Odpowiada 563500.

### wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.

**Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.**

## Opis techniczny

opis kształtu	odsadzone
zawartość	100
Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	125 mm
Kształt	42
dla grubości materiału	6 - 10 mm
grubość tarczy	2 mm
specyfikacja	A30Q-BF
maksymalna prędkość obrotowa	12200 min <sup>-1</sup>
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	Stal.
zoptymalizowane dla materiału	stal
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		

żeliwo szare  
(sferoidalne)

nadaje się warunkowo

suchy

nadaje się

---

## Akcesoria

Ściernica do przecinania HOLEX Pro„2 w 1" Ø tarczy 125  
mm

563500 125