

HOLEX**Zestaw podstawowy, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 16/M14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Klasa artykułu	32X

Opis**Wykonanie:**

Elementy śrub ulepszone cieplnie, klasa wytrzymałości 8,8.

Zawartość:

Wysokości mocowania w przypadku 2 punktów mocowania w mm: 178

Wysokości mocowania w przypadku 4 punktów mocowania w mm: 135

Łapy dociskowe z zębami schodk.: 2x rozm. 14x100 mm; 2x rozm. 14x150 mm

Podkładki, ząbkowane dł.xszer.xwys. w mm: 4x rozm. 2 (38x31x66); 4x rozm. 3 (67x31x117)

Śruby do rowków teowych Fsk 8,8: 4x M14x16x100 mm; 4x M14x16x160 mm

Śruby dwustronne Fsk. 8,8 w mm: 4x M14x100

Nakrętka 6-kątna (wysokość 1,5 d): 4x M14

Podkładka do zacisków: 4x M14

Nakrętka przedłużająca: 4x M14

Masa w kg: 9,3

Wymiar zewnętrzny kartonu w mm: 213x153x109

Opis techniczny

Rodzaj produktu	Śruby mocujące
-----------------	----------------

