

**HOLEX****Zestaw podstawowy, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 18/M16mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375450 18/M16 |
| GTIN             | 4067263133339 |
| Klasa artykułu   | 32X           |

**Opis****Wykonanie:**

Elementy śrub ulepszone cieplnie, klasa wytrzymałości 8,8.

**Zawartość:**

Wysokości mocowania w przypadku 2 punktów mocowania w mm: 178

Wysokości mocowania w przypadku 4 punktów mocowania w mm: 150

Łapy dociskowe z zębami schodk.: 2x rozm. 18x125 mm; 2x rozm. 18x160 mm

Podkładki, ząbkowane dł.xszer.xwys. w mm: 4x rozm. 2 (38x31x66); 4x rozm. 3 (67x31x117)

Śruby do rowków teowych Fsk 8,8: 4x M16x18x100 mm; 4x M16x18x160 mm

Śruby dwustronne z łbem stożkowym 8,8 w mm: 4x M16x125

Nakrętka 6-kątna (wysokość 1,5 d): 4x M16

Podkładka do zacisków: 4x M16

Nakrętka przedłużająca: 4x M16

Masa w kg: 12,2

Wymiar zewnętrzny kartonu w mm: 236x208x95

**Opis techniczny**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Rodzaj produktu | Śruby mocujące |
|-----------------|----------------|

