



KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 3×D, Ø D: 18,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	235505 18,5
GTIN	4047109026001
Klasa artykułu	24P

Opis

Wykonanie:

Z chwytem ABS®.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.

Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do $V_{maks.} = 0,25$ mm, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Długość wysięgu L_1 : 92 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 060306 18-..

śruby mocujące: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	57 mm
Ø D_s chwytu ABS®	50 mm
śruby mocujące	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 060306 18-..

Liczba ostrzy Z	1
Długość wysięgu L ₁	92 mm
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	18,5
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3xD
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	Przewiercanie
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP2	239652 6IP2
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,0 Nm	211750 1,0