



KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 3×D, Ø D: 24 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	235505 24
GTIN	4047109026094
Klasa artykułu	24P

Opis

Wykonanie:

Z chwytem ABS®.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.

Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do $V_{maks.} = 0,25$ mm, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Długość wysięgu L_1 : 107 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 07T308 23-..

śruby mocujące: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Opis techniczny

śruby mocujące	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Długość użyteczna L_1	72 mm
Ø D_s chwytu ABS®	50 mm
Liczba ostrzy Z	1

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 07T308 23-..
Długość wysięgu L ₁	107 mm
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	24
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3xD
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	Przewiercanie
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP1	239652 8IP1
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3