

 **KOMET****Mostek wymienny KOMET® do M03Speed, Ø Dmin: 38mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238372 38
GTIN	4047109079786
Klasa artykułu	24I

Opis techniczny

Droga przesuwu zgrubnego S	6,5 mm
okr. skraw. ø D2 obróbka współbieżna	Ø 3,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	31000 min ⁻¹
ø minimalna D _{min}	38
wysokość H	17,5 mm
Uchwyty ostrzy	238374 38-50
zakres wrzecion o ø	38 - 51 mm
Precyzyjna głowica przestawna	238370 38
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speedwspółbieżne
pasują do wielk. M03 38-50

238374 38-50

Głowice wytaczadeł precyzyjnych KOMET® M03Speed Ø
Dmin. 38 mm

238370 38