



KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 3xD, Ø D: 14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	235502 14
GTIN	4047109090712
Klasa artykułu	24P

Opis

Wykonanie:

Z uchwytem uniwersalnym.

- Zoptymalizowane kanały chłodzenia umożliwiają bezpieczne odprowadzanie wiórów.
- Kąt wierzchołkowy 174° dla niemal równej podstawy otworu.

Zastosowanie:

- jako narzędzie nieruchome lub obracające się
- do wiercenia w trudnych warunkach (naskórek walcowniczy, ukośne powierzchnie odlewów, obróbka przerywana)
- do otworów o tolerancji $\pm 0,2$ mm.

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Długość wysięgu L_1 : 66 mm

Ø chwytu D_s : 20 mm

Długość chwytu L_s : 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 050204 13-..

śruby mocujące: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	20 mm
śruby mocujące	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Liczba ostrzy Z	1

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 050204 13-..
Długość użyteczna L ₁	42 mm
Długość wsięgu L ₁	66 mm
Długość chwytu L _s	50 mm
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	14
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	Przewiercanie
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP1	239652 6IP1
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6