



## KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 3×D, Ø D: 15 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	235505 15
GTIN	4047109090705
Klasa artykułu	24P

### Opis

#### Wykonanie:

Z chwytem ABS®.

#### Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

#### w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

#### wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.

**Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do  $V_{maks.} = 0,25$  mm**, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

do Ø calowej: 19/32 cal

Długość wysięgu  $L_1$ : 80 mm

Ø D, chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 050204 13-..

śruby mocujące: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 050204 13-..
Długość użyteczna $L_1$	45 mm
śruby mocujące	239652 6IP1 (0,6 Nm)

∅ D <sub>s</sub> chwytu ABS®	50 mm
Liczba ostrzy Z	1
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	80 mm
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
∅ nomin. D	15
do ∅ calowej	19/32 cal
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	Przewiercanie
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP1	239652 6IP1
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6