

 **KOMET****Uchwyt KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239002 100
GTIN	4047109045224
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

- kształt AD/B
- mocowanie wyważone na Q 6,3 przy 8000 1/min
- z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Norma:**DIN 69871****w dostawie::****W zakresie dostawy kompletny uchwyt z podkładką uszczelniającą i zestawem do przebudowy na kształt AD.****wskazówka:**

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

Opis techniczny

długość wysięgu A	115 mm
długość występu L ₁	95 mm
Ø D _s chwytu ABS®	100 mm
adapter	SK 50
chwyt	ABS
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt ABS