

 **KOMET****Mostek wymienny KOMET® do M03Speed, Ø Dmin: 62mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238372 62
GTIN	4047109077164
Klasa artykułu	24I

**Opis techniczny**

Ø minimalna $D_{min}$	62
zakres wrzecion o Ø	62 - 83 mm
okr. skraw. Ø D2 obróbka współbieżna	55 mm
wysokość H	23 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18500 min <sup>-1</sup>
Droga przesuwu zgrubnego S	10 mm
Uchwyty ostrzy	238374 62-82
Precyzyjna głowica przestawna	238370 62
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

**Akcesoria**

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speedwspółbieżne  
pasują do wielk. M03 62-82

238374 62-82

Głowice wytaczadeł precyzyjnych KOMET® M03Speed Ø  
Dmin. 62 mm

238370 62