



Mostek wymienny KOMET® do M03Speed, Ø Dmin: 82mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	238372 82
GTIN	4047109077157
Klasa artykułu	24I

Opis techniczny

Uchwyty ostrzy	238374 62-82
Droga przesuwu zgrubnego S	10,5 mm
okr. skraw. Ø D2 obróbka współbieżna	71 mm
zakres wrzecion o Ø	82 - 103 mm
wysokość H	23 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
Ø minimalna D _{min}	82
Precyzyjna głowica przestawna	238370 62
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/238372-82>

