

 **KOMET®****Uchwyt KOMET®, SK40, ABS® Ø d: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239000 25
GTIN	4047109045071
Klasa artykułu	24A

Opis**Wykonanie:**

- kształt AD/B
- mocowanie wyważone na Q 6,3 przy 8000 1/min
- z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Norma:**DIN 69871****w dostawie::****W zakresie dostawy kompletny uchwyt z podkładką uszczelniającą i zestawem do przebudowy na kształt AD.****wskazówka:**

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

chwyt: ABS

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min⁻¹

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 50 mm

długość występu L₁: 19 mm**Opis techniczny**

długość występu L ₁	19 mm
długość wysięgu A	50 mm

ABS® Ø d	25 mm
uchwyt	SK40
chwyt	ABS
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹
chłodzenie wewnętrzne	tak