

 **KOMET****Mimośrodowe urządzenia nastawcze KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239012 50
GTIN	4047109045231
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

- zakres regulacji $\pm 0,25$ mm, 1 kreska podziałki odpowiada 0,02 mm.

Zastosowanie:

Do dokładnego justowania narzędzi do wiercenia pełnego i wytaczania precyzyjnego.

w dostawie::

W zakresie dostawy kompletny uchwyt z podkładką uszczelniającą i zestawem do przebudowy na kształt AD.

wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

Opis techniczny

długość wysięgu A	60 mm
Ø D _s chwytu ABS®	50 mm
adapter	SK 50
chwyt	ABS
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt ABS

