

 **KOMET****Mostek wymienny KOMET® do M03Speed, Ø Dmin: 166mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238372 166
GTIN	4047109073807
Klasa artykułu	24I

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
Ø minimalna D _{min}	166
wysokość H	26 mm
Uchwyty ostrzy	238374 100-166
okr. skraw. Ø D2 obróbka współbieżna	166 mm
Droga przesuwu zgrubnego S	20,5 mm
zakres wrzecion o Ø	166 - 206 mm
Precyzyjna głowica przestawna	238370 100
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speedwspółbieżne
pasują do wielk. M03 100-166

238374 100-166

Głowice wytaczadeł precyzyjnych KOMET® M03Speed Ø
Dmin. 100 mm

238370 100