



Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speed współbieżne, pasują do wielk. M03: 38-50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	238374 38-50
GTIN	4047109024847
Klasa artykułu	24I

Opis

wskazówka:

Zastosowanie możliwe tylko w połączeniu z wymiennym mostkiem nr 238372.

Długość wysięgu L₁: 81 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 06T1..

śruby mocujące: 239653 6IP1

Most wymienny: 238372 38; 50

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 06T1..
odpowiednie do wielk. M03	38 – 50
śruby mocujące	239653 6IP1
Długość wysięgu L ₁	81 mm
Most wymienny	238372 38; 50
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP1

239653 6IP1