

**TNGA 160404, PT600M, zakres zastosowania: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255842 GG
GTIN	4960664546350
Klasa artykułu	25F

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane, MEGACOAT.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: T02025

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 550 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Sfazowanie	T02025
zakres zastosowania	GG
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 550 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm

Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNGA 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia