



## Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speed współbieżne, pasują do wielk. M03: 62-82



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	238374 62-82
GTIN	4047109024922
Klasa artykułu	24I

### Opis

#### wskazówka:

Zastosowanie możliwe tylko w połączeniu z wymiennym mostkiem nr 238372.

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 103 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 0902..

śruby mocujące: 239653 8IP4

Most wymienny: 238372 62; 82

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 0902..
odpowiednie do wielk. M03	62 – 82
śruby mocujące	239653 8IP4
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	103 mm
Most wymienny	238372 62; 82
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

### Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP4

239653 8IP4