



Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speed współbieżne, pasują do wielk. M03: 100-166



Dane zamówienia

Numer katalogowy	238374 100-166
GTIN	4047109025172
Klasa artykułu	24I

Opis

wskazówka:

Zastosowanie możliwe tylko w połączeniu z wymiennym mostkiem nr 238372.

Długość wysięgu L₁: 106 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 0902..

śruby mocujące: 239653 8IP4

Most wymienny: 238372 100; 128; 166

Opis techniczny

odpowiednie do wielk. M03	100 – 166
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 0902..
śruby mocujące	239653 8IP4
Długość wysięgu L ₁	106 mm
Most wymienny	238372 100; 128; 166
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP4

239653 8IP4