

**TNGA 160412, PT600M, zakres zastosowania: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255850 HART
GTIN	4960664546381
Klasa artykułu	25F

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane, MEGACOAT.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: S02025

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,9 mm

posuw f : 0,1 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 200 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Sfazowanie	S02025
głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,9 mm
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 200 m/min
zakres zastosowania	HART
promień naroża	1,2 mm

Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNGA 160412
liczba wymian/ostrzy	6
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia