

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	16 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
płytką podporowa	259031 35
śrubado dźwigni	259018 11
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
zestaw kołków sprężystych	259047 4
długość główki L ₁	33 mm
Dźwigienka	259015 12
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1606..
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2525M16
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Dźwigienka Typ 12	259015 12
płytko podporowa Typ 35	259031 35