



Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Easy, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082003 3
GTIN	4250004100664
Klasa artykułu	04S

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej. Wydajne i ukierunkowane na początkujących – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.

- **2 trybów ultradźwiękowych.**
- **Temperaturę można regulować w odstępach co 5°C.**
- **Elektroniczny przełącznik wyboru i wskaźnik LED wszystkich stanów roboczych.**
- **Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.**
- **Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

Bez kosza wsadowego.

wskazówka:

Karta danych

Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.
Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082101.

Opis techniczny

długość urządzenia	305 mm
szerokość urządzenia	190 mm
napięcie znamionowe	220 - 240 V
długość kosza wsadowego	195 mm
wysokość urządzenia	230 mm
pojemność pojemnika do czyszczenia	3 l
pojemność	2,7 l
masa	3,3 kg
Szerokość kosza wsadowego	105 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	95 mm
szerokość pojemnika do czyszczenia	120 mm
pobór mocy	80 W
moc grzewcza	200 W
stopień ochrony IP	IP 20
długość pojemnika do czyszczenia	220 mm
oznaczenie producenta	Elmasonic Easy 3L
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zalecana objętość robocza	1,2 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia