



Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Easy, Typ: 30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082003 30
GTIN	4250004100725
Klasa artykułu	04S

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej. Wydajne i ukierunkowane na początkujących – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.

- **2 trybów ultradźwiękowych.**
- **Temperaturę można regulować w odstępach co 5°C.**
- **Elektroniczny przełącznik wyboru i wskaźnik LED wszystkich stanów roboczych.**
- **Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.**
- **Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

Bez kosza wsadowego.

wskazówka:

Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.

Opis techniczny

długość pojemnika do czyszczenia	475 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zalecana objętość robocza	22 l
szerokość urządzenia	375 mm
pojemność	27,5 l
moc grzewcza	1200 W
stopień ochrony IP	IP20
długość urządzenia	575 mm
Szerokość kosza wsadowego	255 mm
masa	11 kg
napięcie znamionowe	220 - 240 V
wysokość pojemnika do czyszczenia	195 mm
długość kosza wsadowego	450 mm
szerokość pojemnika do czyszczenia	270 mm
pobór mocy	300 W
wysokość urządzenia	330 mm
oznaczenie producenta	Elmasonic Easy 30L
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia