



Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Easy, Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082003 12
GTIN	4250004100701
Klasa artykułu	04S

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej. Wydajne i ukierunkowane na początkujących – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.

- **2 trybów ultradźwiękowych.**
- **Temperaturę można regulować w odstępach co 5°C.**
- **Elektroniczny przełącznik wyboru i wskaźnik LED wszystkich stanów roboczych.**
- **Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.**
- **Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

Bez kosza wsadowego.

wskazówka:

Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.

Opis techniczny

długość kosza wsadowego	250 mm
masa	7,5 kg
wysokość pojemnika do czyszczenia	195 mm
szerokość urządzenia	315 mm
długość urządzenia	380 mm
Szerokość kosza wsadowego	195 mm
pobór mocy	200 W
zalecana objętość robocza	10 l
szerokość pojemnika do czyszczenia	215 mm
napięcie znamionowe	220 - 240 V
pojemność	12,9 l
długość pojemnika do czyszczenia	275 mm
oznaczenie producenta	Elmasonic Easy 12L
moc grzewcza	800 W
stopień ochrony IP	IP20
wysokość urządzenia	280 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia