

**DNGA 150604, PT600M, zakres zastosowania: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255815 GG
GTIN	4960664545674
Klasa artykułu	25F

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: T02025

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,15 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 550 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	ciągły
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 550 m/min
zakres zastosowania	GG
posuw f	0,15 - 0,4 mm/obr,

Sfazowanie	T02025
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNGA 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia