


**VNGA 160404, PT600M, zakres zastosowania: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255856 GG
GTIN	4960664546664
Klasa artykułu	25F

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: T02025

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 550 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,5 mm
promień naroża	0,4 mm
posuw $f$	0,15 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągle
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	mocno nieciągłe

zakres zastosowania	GG
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 550 m/min
Sfazowanie	T02025
Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNGA 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia