

**TNGA 160404, PT600M, zakres zastosowania: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255842 HART
GTIN	4960664546343
Klasa artykułu	25F

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane, MEGACOAT.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: S02025

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 200 m/min

**Opis techniczny**

Sfazowanie	S02025
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 0,9 mm
zakres zastosowania	HART
posuw $f$	0,1 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 200 m/min
promień naroża	0,4 mm

Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNGA 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia