

**VNGA 160408, PT600M, zakres zastosowania: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255857 HART
GTIN	4960664546671
Klasa artykułu	25F

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: S02025

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,9 mmposuw f : 0,1 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 200 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1 mm
zakres zastosowania	HART
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
Sfazowanie	S02025
głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,9 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 200 m/min

Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNGA 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia